



## LINEA ASPIRAZIONE

LE PRESE A DUE MODULI

LA RACCORDERIA

GLI ADATTATORI PER PLACCHE



**MICRONPLAST Srl**  
Via Bussi, 70 - 41126 Modena (Italy)  
T. +39 059 281510 - F. +39 059 281422  
[www.micronplast.it](http://www.micronplast.it) - E-mail: [info@micronplast.it](mailto:info@micronplast.it)

L'eccellenza della progettazione e delle modalità produttive della linea di prese per aspirazione Mic Air consente di ottenere ottimi effetti estetici e di conseguire validi risultati grazie a caratteristiche e vantaggi esclusivi.

**PLACCA TONDA**

**COD. PLT1111**

Bianca fregio argento

**COD. PLT1112**

Avorio fregio bronzo

**COD. PLT1113**

Nera fregio bronzo

**COD. PLT1114**

Argento fregio argento

**PLACCA QUADRA**

**COD. PLQ1121**

Bianca fregio argento

**COD. PLQ1122**

Avorio fregio bronzo

**COD. PLQ1123**

Nera fregio bronzo

**COD. PLQ1124**

Argento fregio argento

**SCATOLA  
A MURARE**

**COD. MA-0010**

 con coperchio  
tubo 50

**PROLUNGA SCATOLA  
A MURARE**

**COD. MA-0012**
**PROLUNGA  
BOCCHETTA**

**COD. MA-0011**

10 mm con viti

**PRESA  
UNIVERSALE**

**COD. MA-0020**

 Completa di  
spessori e viti

**PRESE MIC AIR A DUE MODULI: VANTAGGI E CARATTERISTICHE**

L'imbocco per preinfilato è facilitato.



Lo spessore è rinforzato nei punti di maggiore attrito.



Sono disponibili prolunghe per rasatura scatole.



C'è lo strumento per calcolare gli spessori di montaggio e per



stabilire lo spessore con semplicità.



E' agevole la predisposizione degli spessori.



Viti e spessori sono compresi nella confezione, mentre i morsetti serrafile sono già incorporati: in un solo kit, quindi, c'è tutto l'occorrente per



un veloce e ottimale montaggio.



Le possibilità di registro - possono arrivare oltre i 6° - facilitano l'installazione.



L'escursione di tenuta della guarnizione può arrivare fino a 2 cm. Con l'eventuale inserimento di uno o più distanziali è possibile



aumentare ancor più la distanza.



Grazie agli spessori




è possibile correggere la perpendicolarità tra presa, muro e



scatola.



Il disco di tenuta è rinforzato da incollaggio chimico a caldo. E' grande il diametro dei contatti.




Il montaggio si può effettuare in tutte le posizioni.

E' ampia la disponibilità di placche e supporti adattatori.



**RA CR45MF-- --**  
CURVE-LARGO RAGGIO 45°

∅ mm	50	50-L	51	63	80
------	----	------	----	----	----



**RA MANIC---**  
MANICOTTO

∅ mm	50	50-L	51	51-L	63	80
------	----	------	----	------	----	----



**RA DR45 --**  
DERIVAZIONE-LARGO RAGGIO 90°

∅ mm	50-L
------	------



**RA CR45FF-- --**  
CURVE-LARGO RAGGIO 45°

∅ mm	50-L	63	80
------	------	----	----



**RA MARID--**  
MANICOTTO RIDOTTO

∅ mm	51-50	63-50	63-50-L	63-51
------	-------	-------	---------	-------



**RA DR90R --**  
DERIVAZIONE RIDOTTA  
LARGO RAGGIO 90°

∅ mm	63-50-L
------	---------



**RA CR90FF-- --**  
CURVE-LARGO RAGGIO 90°

∅ mm	50	50-L	51	63	80
------	----	------	----	----	----



**RA RID -- --**  
RIDUZIONE

∅ mm	M50-F51	M63-F50-L	M80-F50-L	M80-F63
------	---------	-----------	-----------	---------



**RA DR90FFF --**  
DERIVAZIONE-LARGO  
RAGGIO 90°

∅ mm	50	50-L	51	63	80
------	----	------	----	----	----



**RA CR90MF-- --**  
CURVE-LARGO RAGGIO 90°

∅ mm	50	50-L	51	63	80
------	----	------	----	----	----



**RA FASCIA50**  
FASCIA ELASTICA ∅ 50

∅ mm	50
------	----

## DIFFERENZA TRA LE DUE PRODUZIONI DI RACCONDERIA DA 50 mm DI DIAMETRO

**50**

Lunghezza imbocco del tubo per l'incollaggio:  
20 mm

20 mm

**50-L**

Lunghezza imbocco del tubo per l'incollaggio:  
28 mm

28 mm

## COME COMPILARE IL CODICE PER ORDINARE LA RACCONDERIA

SCELTO IL RACCORDO, INDICARE SEMPRE  
IL CODICE ED INSERIRE LA MISURA  
DEL DIAMETRO

ESEMPIO ORDINE:  
PER CURVE A LARGO RAGGIO 45° ∅ 63



**RA CR45FF --**

CURVE-LARGO RAGGIO 45°

∅ mm	50-L	63	80
------	------	----	----

CODICE ESATTO: **RA CR45FF 63**

**BOCCHETTA** Quadra**BOCCHETTA** Tonda**BIANCA** Quadra**ARGENTO** Quadra**AVORIO** Quadra**NERA** Quadra**BIANCA** Tonda**ARGENTO** Tonda**AVORIO** Tonda**NERA** Tonda**ABB CHIARA**

La linea Mic Air, quando è necessario uniformare esteticamente placche di prese già esistenti, mette a disposizione degli installatori per le sue scatole i supporti adattatori delle seguenti placche a due moduli.

**HAGER KALLYSTA****AVE 44****BTICINO AXOLUTE****LEGRAND CÉLIANE****VIMAR EIKON****JUNG LS 990****ARNOULD INITIA****BTICINO LIGHT****LEGRAND CROSS****VIMAR IDEA****SIMON URMET NEA****BERKER B.1****BTICINO LIVING****LEGRAND VELA Quadra****VIMAR PLANA****GEWISS LUX****BERKER S.1****BTICINO MÀTIX****LEGRAND VELA Tonda****VIMAR RONDO'****GEWISS ONE**